

Tomatenmark

Graco Lösungen für hygienische Umgebungen



Übliche Materialien

- Tomatenmark
- Tomatensoße
- Gewürfelte Tomaten
- Tomatensaft



SaniForce™ Fassentleerungsgeräte

zur Förderung hochviskoser Materialien aus Fässern

SaniForce Fassentleerungsgeräte 5:1 und 3150 HS

- Fassentleerung (208 l) mit Förderleistungen von bis zu 390 l/min
- Schnellkupplung vereinfacht und beschleunigt die Reinigung
- Aufblasbare Abstreifdichtungen zum Abdichten
- 99 % Entleerung
- Sicheres Förderverfahren, weil das Fass auf dem Boden stehen bleiben kann und nicht hochgehoben werden muss, um das Material zu entnehmen
- Sauberes Arbeiten hält den Bereich um das Fassentleerungsgerät frei von Verunreinigungen

SaniForce Fassentleerungsgeräte 5:1 beliebte Modelle

24D708 Schöpfkolbenpumpe


24D720 2 Kugel Kolbenpumpe

SaniForce Fassentleerungsgeräte 3150 HS beliebte Modelle

24D940 Doppelmembranpumpe mit Membran und Kugeln aus Santoprene



SaniForce 5:1
Fassentleerungsgerät



SaniForce 3150 HS
Fassentleerungsgerät

SaniForce™ Behälterentleerungssysteme

zur Förderung hochviskoser Materialien aus Behältern

SaniForce BES und 3150 BES

- Entleeren viskoser Nahrungsmittelbestandteile aus Behältern mit einem Fassungsvermögen von 1135 l
- Die rückstandslose Entleerung des Behälters spart Wasserkosten und verbessert die Prozesssteuerung
- Ausführung mit aufblasbarer Folgeplattendichtung zum effizienten, schnellen Entleeren und Austauschen von Behältern
- Betrieb ohne Zuführpumpen.

SaniForce BES beliebte Modelle

BESA4C Zwei SaniForce Pumpen 5:1 mit manueller Steuerung. Behältertyp: Pallecon (Container)

BESA7A Zwei SaniForce Pumpen 5:1 mit elektronischer Steuerung. Behältertyp: Sperrholz

BESA7C Zwei SaniForce Pumpen 5:1 mit manueller Steuerung. Behältertyp: Sperrholz

BESB7B Vier SaniForce Pumpen 5:1 mit elektronischer Steuerung. Behältertyp: Sperrholz

BESB7D Vier SaniForce Pumpen 5:1 mit manueller Steuerung. Behältertyp: Sperrholz

SaniForce 3150 BES beliebte Modelle

BES3P3 Zwei Doppelmembranpumpen 3150 mit manueller Steuerung
Membrane Santoprene, Kugeln PTFE. Behältertyp: Sperrholz

BES3P1 Zwei Doppelmembranpumpen 3150 mit elektronischer Steuerung
Membrane Santoprene, Kugeln PTFE. Behältertyp: Sperrholz

BES8B3 Zwei Doppelmembranpumpen 3150 mit manueller Steuerung
Membrane EPDM umgossen, Kugeln PTFE. Behältertyp: Pallecon (Container)

BES3A1 Zwei Doppelmembranpumpen 3150 mit elektronischer Steuerung
Membrane Santoprene, Kugeln PTFE. Behältertyp: Arena



SaniForce BES



SaniForce 3150 BES



Alle Informationen, Illustrationen und Spezifikationen in dieser Broschüre basieren auf den Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO 9001-zertifiziert.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-Mail: info@graco-sanitary.com • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320609G Ausgabe A 08/11 gedruckt in Europa.

Alle anderen Markennamen werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.

