

Косметика и средства личной гигиены

Гигиеническая серия



Типичное применение

- Увлажняющий крем
- Лосьон
- Скраб
- Зубная паста
- Зубной гель
- Шампуни и кондиционеры
- Основы дезодорантов
- Блеск для губ
- Мази
- Вазелин
- Ланолин
- Скрабы и маски для лица
- Минеральные масла
- Дезинфицирующие средства
- Моющие средства
- Составы для мытья тела
- Масло для ванн
- Косметика
- Тушь для ресниц
- Окрашивающие средства и губная помада
- Тени для глаз
- Подводка для глаз
- Основа
- Румяна
- Глазные капли
- Медицинский клей
- Антибиотики
- Мази
- Лечебные шампуни



Мембранные насосы SaniForce™

предназначены для перемещения чувствительных
к сдвигу или налипающих жидких сред

Мембранные насосы SaniForce 1040, 1590, 2150

- Все смачиваемые части соответствуют требованиям FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США)
- Высоконадежный воздушный клапан Graco не заедает и не требует смазки

Популярные модели

FD1222	SaniForce 1040 - 38 мм входной/выходной канал, седла - нержавеющая сталь, мембраны и шары - Santoprene
FD2222	SaniForce 1590 - 50.8 мм входной/выходной канал, седла - нержавеющая сталь, мембрана и шары - Santoprene
FD3222	SaniForce 2150 - 63.5 мм входной/выходной канал, седла - нержавеющая сталь, мембраны и шары - Santoprene




Асептические насосы SaniForce 1590 HS и 3150 HS

- Простая очистка, быстросъемная конструкция
- Шероховатость поверхности 32 Ra
- Взаимозаменяемые лепестковый, либо шаровый клапаны

Популярные модели

SBVAAA	SaniForce 1590 HS - 50.8 мм входной/выходной канал, формованные EPDM мембраны, шары - PTFE
SA33A1	SaniForce 3150 HS - 76.2 мм входной/выходной канал, формованные EPDM мембраны, шары - PTFE



Поршневые насосы и насосные установки SaniForce™

предназначены для перекачивания материалов средней - высокой степени вязкости

Поршневые насосы SaniForce 6:1 и насосные установки на их базе

- Быстроразборная конструкция
- Доступны модели, выполненные из нержавеющей стали 300
- Доступны исполнения как по высоте бочки, так и в укороченном варианте

Популярные модели

24E840	6:1, по высоте бочки, входной канал 36,6 мм, Vupa-N, полиамид, нитриловые уплотнения
24E839	6:1, по высоте бочки, входной канал 36,6 мм, Vupa-N, уплотнения PTFE
24D782	Насосная установка на базе SaniForce 6:1 с прайминг-поршнем, регулируемая уплотнительная манжета



SaniForce 6:1
Насосная установка



SaniForce 6:1
Поршневой насос

предназначены для перекачивания материалов средней - высокой вязкости

Насосные установки SaniForce для бочек

- Извлечение 99% продукта
- Гигиенические фланцевые фиксаторы для быстрой сборки/разборки оборудования
- Работа с бочками любой формы, как стандартными, так и конической формы
- Безопасный метод. Для извлечения материала не требуется подъем и опрокидывание бочки
- Чистота. Рабочая зона вокруг установки остается чистой

Популярные модели

24D776	6:1, прайминг-поршень, рама из нержавеющей стали, контрольная панель открытого типа
24D708	5:1, прайминг-поршень, рама из нержавеющей стали, контрольная панель открытого типа



SaniForce 6:1
Насосная установка



SaniForce 5:1
Насосная установка

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних данных, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • Адрес электронной почты: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

©2011 Graco BVBA 320616R Ред. А 08/11 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы исключительно с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

