

# Urządzenia dla przypraw, sosów i dresingów

Rozwiązania firmy Graco





## Typowe materiały

- Dressing sałatkowy
- Dressing winegret
- Dressing kremowy
- Majonez
- Oleje
- Miód
- Musztarda
- Sos salsa
- Hummus
- Ketchup
- Pasta sezamowa
- Czosnek
- Pieprz
- Cebula
- Ser
- Przecier
- Chrzan
- Sos barbeque
- Sos spaghetti



# Pompy membranowe SaniForce™

do mieszania i pakowania materiałów o niskiej i średniej lepkości

## POMPY MEMBRANOWE SANIFORCE 1040, 1590, 2150

- Wszystkie elementy mające styczność z płynami są zgodne ze standardem FDA
- Zawór powietrzny Graco. Odporny, bezsmarowy i bezawaryjny.

### Popularne modele

FD1113	SaniForce 1040 - wlot/wylot 38 mm (1,5") z gniazdami ze stali nierdzewnej, membranami typu overmolded i kulami z PTFE
FD2113	SaniForce 1590 - wlot/wylot 50,8 mm (2,0") z gniazdami ze stali nierdzewnej, membranami typu overmolded i kulami z PTFE
FD3113	SaniForce 2150 - wlot/wylot 63,5 mm (2,5") z gniazdami ze stali nierdzewnej, membranami typu overmolded i kulami z PTFE



SaniForce 1040  
38 mm (1,5")



SaniForce 1590  
50,8 mm (2")



SaniForce 2150  
63,5 mm (2,5")

## POMPY MEMBRANOWE SANIFORCE 1590 HS I 3150 HS

- Łatwość czyszczenia, możliwość szybkiego rozebrania
- Powierzchnia z wykończeniem o wysokim standardzie sanitarnym 32 Ra
- Konstrukcja z wymiennymi zaworami kulowymi i klapowymi

### Popularne modele

SA33A1	Saniforce 3150 HS - 76 mm (3") z kulami PTFE i membraną typu overmolded z PTFE/EDPM
SF3AF1	Saniforce 3150 HS - 76 mm (3") z zaworami klapowymi i membraną typu overmolded z EPDM



SaniForce 1590 HS  
50,8 mm (2")



SaniForce 3150 HS  
76 mm (3")





# Urządzenia do rozładowywania zbiorników i pojemników SaniForce™

do przetwarzania materiałów o średniej i wysokiej lepkości

## URZĄDZENIA DO ROZŁADOWYWANIA ZBIORNIKÓW I BECZEK SANIFORCE

- Szybkie i proste opróżnianie zbiorników i pojemników
- Pneumatyczne pierścienie uszczelniające zwiększają wydajność i umożliwiają szybszą wymianę zbiorników
- Dostępne w konfiguracjach z pompami membranowymi i tłokowymi
- Bezpieczna metoda opróżniania - zbiornik pozostaje na podłożu i nie musi zostać uniesiony w celu rozładowania materiału
- Praca w czystości - otoczenie urządzenia do rozładowywania pozostaje czyste

### Popularne modele

- 24D714 Pompa tłokowa z zabierakiem SaniForce 5:1 z pneumatycznym pierścieniem uszczelniającym
- 24D936 Pompa membranowa SaniForce 3150 HS z pneumatycznym pierścieniem uszczelniającym
- BESA7C Dwie pompy 5:1 z podwójnym zaworem kulowym, pneumatycznym pierścieniem uszczelniającym, dostosowane do zbiorników ze sklejkki



SaniForce 5:1  
Urządzenie do rozładowywania  
zbiorników



SaniForce BES



SaniForce 3150 HS  
Urządzenie do rozładowywania  
zbiorników



Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • E-mail: [info@graco-sanitary.com](mailto:info@graco-sanitary.com) • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320610PL Wyd. A 08/11 Wydrukowano w Europie.  
Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

